

Plastová hadica PAN-16X2-NT

Číslo dielu: 546289

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	16 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	94 mm
Vnútorňý priemer	12 mm
Min. polomer ohybu	67 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Povolenie	TÜV
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.092 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 16 mm
Farba	prírodné
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A