


kompaktný valec ADVU-2"-3/4"-P-A

číslo dielca: 546359

FESTO

pre bezdotykové snímanie
koniec piestnice s vnútorným závitom
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,75 "
priemer piesta	2"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	dvojčinný
koniec piestnice	vnútorný závit
Pracovný tlak	11,6 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Nárazová energia v koncových polohách	0,472 J
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	238 lbf
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	265 lbf
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	3,951 oz
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	2,54 oz
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	19,753 oz
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,564 oz
Pneumatická prípojka	NPT1/8-27
pracovný tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina