



kompaktný valec

ADVU-3/4"-1/4"-P-A

číslo dielca: 546369

FESTO

pre bezdotykové snímanie
koniec piestnice s vnútorným závitom
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,25 "
priemer piesta	3/4"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	dvojčinný
koniec piestnice	vnútorný závit
Pracovný tlak	14,5 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Nárazová energia v koncových polohách	0,1033 J
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	32 lbf
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	42 lbf
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	0,705 oz
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,811 oz
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	5,256 oz
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,212 oz
Pneumatická prípojka	UNF10-32
pracovný tlak [psi]	14,5 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina