

Základný ventil LFMB-D-MIDI-U

Číslo dielu: 546444

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Konštrukčný rad | D |
| Veľkosť | Midi |
| Konštrukcia | Filter s vláknami |
| Jemnosť filtra | 1 μm |
| Odpúšťanie kondenzátu | manuálne, otáčaním |
| Prevádzkový tlak | 13,8 000096...240 000096 |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertné plyny |
| Stupeň účinnosti filtra | 99,99 % |
| Max. množstvo kondenzátu | 1,46 000093 |
| Ochrana nádobiek | Kovový ochranný kôš |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | 33,8 °F...140 °F |
| Teplota okolia | 14 °F...140 °F |
| Skladovacia teplota | 14 °F...140 °F |
| Zvyškový obsah oleja | 1,35E-05 000094 |
| Spôsob upevnenia | voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom |
| Montážna poloha | zvisle +/- 5° |
| Materiál telesa | Zinkový tlakový odliatok |
| Materiál filtra | Borsilikátové vlákno |
| Materiál nádoby | PC |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Hmotnosť výrobku | 18284 oz |