

Základný ventil LFR-D-7-MINI-A

Číslo dielu: 546457

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Konštrukčný rad	D
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	40 ľm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	Filter s regulačným ventilom bez manometra
Max. množstvo kondenzátu	0,748 000093
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Prevádzkový tlak	28 000096...180 000096
Rozsah regulácie tlaku	6,9 000096...105 000096
Max. tlaková hysteréza	3 000096
Normálny menovitý prietok	31,5 000077
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	14 °F...140 °F
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	41 °F...140 °F
Teplota okolia	41 °F...140 °F
Hmotnosť výrobku	12940 oz
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC