



Základný ventil LFR-D-7-DI-MAXI-A

FESTO

číslo dielca: 546518
Classic - nepoužívať pre nové projekty

Výstupný tlak max. 7 bar, bez manometra, jemnosť filtra 40µ.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra
Max. množstvo kondenzátu	1,462 oz(l)
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/4
Pracovný tlak	28 ... 180 Psi
Oblasť regulácie tlaku	6,9 ... 105 Psi
Max. tlaková hysterézia	6 Psi
Štandardný menovitý prietok	266 cfm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	14 ... 140 °F
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	41 ... 140 °F
Teplota okolia	41 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku	56 oz
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádobky	PC