


Unášač FKG-1 5/8-B

číslo dielca: 546544
Výbehový typ

FESTO

Pre zabránenie klopných momentov na bežcoch lineárnych pohonov DGO a vyrovnanie chýb súosovosti paralelne vedených záťaží.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | 1 5/8" |
| Radiálna odchýlka +/- | 0,039 " |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| Teplota okolia | -4 ... 140 °F |
| Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/- | 359,7 lbf |
| Hmotnosť výrobku | 45,045 oz |
| Materiál unášača | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná Oceľ, pozinkovaná |
| Materiál vidlice | Oceľ pozinkované |
| Materiál klzného dielu | Mosadz |
| Materiál skrutiek | Oceľ pozinkované |