


Adaptér AD-3/4NPT-G3/4-I

číslo dielca: 546551

FESTO

Jedna strana s vnútorným závitom, druhá strana s vonkajším závitom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	19,05 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1	32 Nm
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 2	60 Nm
Hmotnosť výrobku	98,13 g
Pneumatická prípojka 1	Vonkajší závit 3/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	vnútorný závit G3/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	PVC
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ