

Vidlicová koncovka SG-UNF10-32-B

číslo dielca: 546552

FESTO

so šesťhrannou maticou, pre výkyvné upevnenie valca (zo strany piestnej tyče).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	UNF10-32
podľa normy	DIN 71752 ISO 8140
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	0,352 oz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál matice	Oceľ pozinkované