

plastová hadica PUN-1/2X3/32-U-GN

číslo dielca: 546620

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vhodná pre rýchlospojky QS a QB.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Old part no. 13023173



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Vonkajší priemer Inch | 1/2 |
| Vnútorňý priemer Inch | 21/64 |
| Min. polomer ohybu | 1,1 " |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -14 ... 150 Psi |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch Vákuum |
| Teplota okolia | -68 ... 140 °F |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,938 oz/ft |
| Farba | zelený |
| Tvrdosť podľa Shore | A 98 +/-3 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| Materiálová informácia pre hadicu | TPE-U(PU) |