

# plastová hadica PUN-1/2X3/32-U-NT-100

číslo dielca: 546665

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vhodná pre rýchlospojky QS a QB.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Old part no. 13028569



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	1/2
Vnútorný priemer Inch	21/64
Min. polomer ohybu	1,1 "
Teplotne závislý pracovný tlak	-14 ... 150 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Teplota okolia	-68 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,938 oz/ft
Farba	prírodná
Tvrdosť podľa Shore	A 98 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)