


# Rozdeľovač FR-8-1/4-BR

Číslo dielu: 546750

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	11.5 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Počet výstupov	8
Počet prívodov	1
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina