


# Vstupný modul CP-E32-M8-EL

číslo dielca: 546921  
Výbehový typ

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
LED ukazovatele	- 2 Modulová diagnostika - 32 Stav kanálu
Ochrana (skrat)	interná elektronická poistka
Prevádzkové napätie DC, záťažové napätie	24 V
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Čas ustálenia vstupu	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
Max. celkový prúd na modul	1,4 A
Maximálny počet vstupov	32
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Elektrické oddelenie kanál - kanál	nie
Činiteľ zvlnenia, záťažové napätie	4 Vss
Úroveň spínania	Signál 0: $\leq 6$ V Signál 1: $\geq 8,6$ V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
charakteristika vstupov	IEC1131-T2
vstupy logického obvodu	PNP (Pozitívne spínanie)
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným vŕtaním s DIN lištou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	PA - zosilnený
Materiál telesa	PA - zosilnený