

Výstupný modul CP-A08-M12-EL-Z

Číslo dielu: 546924

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	voliteľne: s priechodným otvorom s DIN lištou
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilnený PA
Materiál veka	Zosilnený PA
LED displeje	3 diagnostika modulu 8 kanálová diagnostika 8 stav kanálu
Maximálny počet výstupov	8
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah prevádzkového napätia DC pre záťažové napätie	24 V
Pokyny pre záťažové napájanie	cez pripojenie výkonového napätia (24VDC)
Zvyškové vlnenie záťažového napájania	4 Vss
Charakteristika výstupov	IEC1131-T2
Spínacia logika výstupov	PNP (spínané kladným napätím)
Max. celkový prúd na modul	4 A
Oddelenie potenciálov kanál - kanál	nie
Istenie (skrat)	interné elektronické istenie na skupinu