

Adaptér NEFC-M12G5-0.3-U1G5

číslo dielca: 547432

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Elektrická prípojka	5-pólový M12x1 Zástrčka
Dĺžka kábla	0,3 m
Káblové usporiadanie	4x0,34
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál izolácie kábla	PUR
Materiál telesa	ABS
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz, pozlátená