


Vložka vákuovej sacej dýzy VN-10-L

číslo dielca: 547698

FESTO

pre vákuovú saciu trysku VN, vysoký sací objem.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
svetlosť Lavalovej dýzy	0,95 mm
montážna poloha	ľubovoľný
charakteristika ejektora	Štandardný vysoký sací objem
Pracovný tlak	1 ... 8 bar
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací účinok v porovnaní s atmosférou	41,5 l/min
Čas zavzdušnenia pri menovitom napájacom tlaku	0,66 s
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1,65 g
Materiál tesnení	NBR
Materiál prijímacej trysky	POM
Materiál vysielacej trysky	Hliníková tvárna zliatina