


L-prípojka NPFB-L-2R38-M

číslo dielca: 547732

FESTO

na pripojenie s potrubím.

Pri použití R a G závitov sa odporúča dodatočne utesniť spoj tesniacou páskou, alebo tekutým tesniacim materiálom. Alternatívne je možné pre utesnenie G-závitu použiť axiálny tesniaci krúžok z mäkkého hliníku AL 99,5.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálová informácia pre závitové rýchlospojky	Mosadz poniklované
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 40 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	45 g
Pneumatická prípojka 1	R3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS