

# dvojitá vsuvka NPFB-D-R38-R12-M

číslo dielca: 547794

FESTO

na pripojenie s potrubím.

Pri použití R a G závitov sa odporúča dodatočne utesniť spoj tesniacou páskou, alebo tekutým tesniacim materiálom. Alternatívne je možné pre utesnenie G-závitu použiť axiálny tesniaci krúžok z mäkkého hliníku AL 99,5.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálová informácia pre závitové rýchlospojky	Mosadz poniklované
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 40 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	47 g
Pneumatická prípojka 1	R3/8
Pneumatická prípojka 2	R1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS