


rozhranie osi SPC-AIF-MTS-2

číslo dielca: 548128

FESTO

pre lineárny pohon DGCI.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. spotreba prúdu proporciálneho ventilu	1,1 A
Typický odber prúdu zasúvacieho modulu	200 mA
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trvalá odolnosť voči rázom podľa DIN/IEC 68 Diel 2-82	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2
Relatívna vlhkosť vzduchu	95% nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Medza únavy pri kmitavom namáhaní podľa DIN/IEC 68 Diel 2-6	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	300 g
Elektrická prípojka proporciálneho ventilu	Zástrčka okrúhle prevedenie M9 7-pólový
Elektrická prípojka odmeriavacieho systému	5-pólový zásuvka M9 okrúhle prevedenie
Elektrická prípojka AIF IN	Zástrčka okrúhle prevedenie M9 5-pólový
Elektrická prípojka AIF OUT	zásuvka okrúhle prevedenie M9 5-pólový