

Regulátor koncovej polohy SPC11-MTS-AIF-2

Číslo dielu: 548129

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zabezpečenie dát	Zásobník Flash
Riadiace signály	Vstup, diaľkový/Teach/vľavo/vpravo Vstupná poloha 1/2/3/4 Výstup Error-Ready Výstupná poloha 1/2/3/4
Indikácia	3-miestny Farba červená Sedemsegmentový displej
Ovládacie prvky	3 tlačidlá Fóliová klávesnica
Istenie výstupov	elektronicky max. spúšťač prúd 500 mA sčítaním všetkých výstupov
Počet digitálnych výstupov	5
Počet digitálnych vstupov	8
Vyhotovenie výstupov	podľa IEC 61131-2 kladná logika (PNP) bez galvanického oddelenia
Vyhotovenie vstupov	podľa IEC 61131-2 kladná logika (PNP) bez galvanického oddelenia
Doba oneskorenia pre vstupy	20 ms
Max. spotreba prúdu s proporcionálnym ventilom	1.1 A
Max. spotreba prúdu bez proporcionálneho ventilu	70 mA
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Max. spotreba prúdu na vstupe	4 mA
Prúdová zaťažiteľnosť na výstup	100 mA
Prípustné výkyvy napätia	+/- 25 %
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Nepretržitá odolnosť proti nárazom podľa DIN / IEC 68 časť 2-82	testované podľa stupňa 2
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Charakteristický znak	Hodnota
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Odolnosť proti vibráciám podľa DIN/IEC 68 časť 2-6	testované podľa úrovne 1
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	400 g
Elektr. prípoj prevádzkového napätia, vstupy a výstupy	15-pin SUB-D Zástrčka
Elektrický prípoj proporcionálneho ventilu	Zástrčka okrúhly tvar M9 7-pin
Elektrický prípoj systému merania dráhy	5-pin Zásuvka M9 okrúhly tvar
Dĺžka kábla	30 m