

Zástrčka spojky KS-3/8

číslo dielca: 548138
Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7,9 mm
Pracovný tlak	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.120 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	28 g
Pneumatická prípojka	G3/8