

špirálová plastová hadica PAS-4I-6E-10

číslo dielca: 548144

Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------------|---|
| Pracovná dĺžka | 10 m |
| Vonkajší priemer | 6 mm |
| Blokovacia dĺžka | 0,56 m |
| Vnútorňý priemer | 4 mm |
| Priemer vinutia | 50 mm |
| Počet závitov vinutia | 88 |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 17,5 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Teplota okolia | -30 ... 80 °C |
| Hmotnosť výrobku | 250 g |
| Farba | modrý |
| Tvrdosť podľa Shora | D 55 +/-3 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| Materiálová informácia pre hadicu | PA |