

Tlmič nárazov DYEF-M12-Y1F

Číslo dielu: 548375

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M12
Zdvih	4.2 mm
Tlmenie	obojsstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky s pevným dorazom
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	4.2 mm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.12 J
Hmotnosť výrobku	39.6 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ