


Uzatvárací kryt CPX-M-AK-C

číslo dielca: 548753

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	30 mm
Výška	58 mm
Dĺžka	22 mm
Osvedčenie	UL94 V0
Hmotnosť výrobku	54 g
Spôsob ochrany	IP65 IP67 zmontované podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiál tesnení	NBR
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 90 % nekondenzujúci