


# Kryt CPX-M-AK-M

číslo dielca: 548754

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	11,5 mm
Výška	13 mm
Dĺžka	49 mm
Hmotnosť výrobku	15 g
Spôsob ochrany	IP65 IP67 zmontované podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál tesnení	NBR
Materiál krytu	Hliníkový tlakový odliatok
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 90 % nekondenzujúci