

Regulátor koncovej polohy CPX-CMPX-C-1-H1

Číslo dielu: 548931

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostika	Modulovo orientovaná diagnostika cez 7-segmentový displej
Max. počet modulov	10
Indikácia	Sedemsegmentový displej
Ovládacie prvky	3 tlačidlá
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Rozsah záťažového napájania DC	20 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovité záťažové napätie DC	24 V
Príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	80 mA
Prípustný zaťažovací prúd	2.5 A
Nepretržitá odolnosť proti nárazom podľa DIN / IEC 68 časť 2-29	testované podľa stupňa 2
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Odolnosť proti vibráciám podľa DIN/IEC 68 časť 2-6	testované podľa úrovne 2
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
Osí na reťazec	1
Počet káblov riadenia	1
Elektrický prípoj ovládacieho rozhrania	Zásuvka M9 5-pin
Dĺžka kábla	30 m
Ovládacie rozhranie	digitálne Zbernica CAN s Festo protokolom Integrovaný koncový odpor
Materiál telesa	Zosilený PA