

# Veko VAEM-S6-C-S10-R5

Číslo dielu: 549049

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	10 pri bistabilných ventiloch 20 pri monostabilných ventiloch
Max. celkový prúd	10 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	230 g
Počet elektrických prípojov	10
Elektrický prípoj	5-pin M12 Zástrčka
Materiál telesa	PA