


# Tlakový multiplikátor DPA-100-10-A

Číslo dielu: 549401

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer piestu	100 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Tlakový prevodník s dvomi piestami s piestom s magnetom
Indikácia tlaku	G1/4 pripravený
Výstupný tlak 2	4 bar...10 bar
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Rozsah regulácie tlaku	4 bar...10 bar
Vstupný tlak 1	2 bar...8 bar
Pokyn k rozsahu regulácie tlaku	Keď je pružina regulátora úplne napnutá, maximálny výstupný tlak môže byť prekročený o 40%.
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	13000 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS