


Pripočítavacie počítadlo CCES-P-C8-E

číslo dielca: 549403

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	Elektrické počítadlo s baterkou
spôsob návratnosti	Tlačítko, alebo elektrický signál
Zobrazenie	8-miestny
Max. počítacia frekvencia	7,5 kHz
Max. počítacia frekvencia, tlmená	30 Hz
Minimálna dĺžka impulzu, pohon	15 ms
Minimálna dĺžka impulzu, návrat	15 ms
horná prahová hodnota DC	5 ... 30 V
Napájanie	Lithiová batéria
dolná prahová hodnota DC	< 0,7 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Nastavenie vstupu počítadla	negatívna hrana 30Hz
Vstup počítadla (vstup)	programovateľný
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PC