


# krokový motor EMMS-ST-57-S-S

číslo dielca: 549408

FESTO

bez prevodovky, bez brzdy.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Krokový uhol pri celom kroku	1,8 deg
Tolerancia uhla kroku	±5%
Izolačná ochranná trieda	B
Menovité napätie DC	48 V
Menovitý prúd motora	5 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	45 - 80 %
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Osvedčenie	C-Tick
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,29 kgcm <sup>2</sup>
Prídržný moment brzdy	0,4 Nm
Prídržný moment motora	0,8 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora	0,29 kgcm <sup>2</sup>
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	10 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	52 N
Hmotnosť výrobku	870 g
systém elektrického pripojenia	Zástrčka