


krokový motor EMMS-ST-57-S-SB

číslo dielca: 549410

FESTO

bez prevodovky, s brzdou.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|------------------------|
| Krokový uhol pri celom kroku | 1,8 deg |
| Tolerancia uhla kroku | ±5% |
| Prevádzkové napätie DC brzdy | 24 V |
| Izolačná ochranná trieda | B |
| Príkion brzdy | 8 W |
| Menovité napätie DC | 48 V |
| Menovitý prúd motora | 5 A |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Teplota skladovania | -20 ... 70 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 45 - 80 % |
| Spôsob ochrany | IP54 |
| Teplota okolia | -10 ... 50 °C |
| Osvedčenie | C-Tick |
| celkový prerušovací moment zotrvačnosti | 0,3 kgcm ² |
| Prídržný moment brzdy | 0,4 Nm |
| Prídržný moment motora | 0,8 Nm |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy | 0,01 kgcm ² |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora | 0,29 kgcm ² |
| Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa | 10 N |
| Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa | 52 N |
| Hmotnosť výrobku | 1.090 g |
| system elektrického pripojenia | Zástrčka |