


krokový motor EMMS-ST-87-S-SE

číslo dielca: 549417

FESTO

bez prevodovky, bez brzdy.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Krokový uhol pri celom kroku	1,8 deg
Tolerancia uhla kroku	±5%
Snímač polohy rotora	optický kódovač
Izolačná ochranná trieda	B
Menovité napätie DC	48 V
Menovitý prúd motora	9,5 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	45 - 80 %
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Osvedčenie	C-Tick
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	1 kgcm ²
Prídržný moment brzdy	2 Nm
Prídržný moment motora	2,5 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora	1 kgcm ²
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	65 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	200 N
Hmotnosť výrobku	2.100 g
systém elektrického pripojenia	Zástrčka