

Elektromagnetická cievka MD-2-24VDC-PA

Číslo dielu: 549903

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Doba zopnutia	100%
Parametre cievky	24 V DC: 6,8 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-20 °C...50 °C
Max. moment zatiahnutia závitovej spojky	0.5 Nm
Hmotnosť výrobku	110 g
Elektrický prípoj	podľa DIN EN 175301-803
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'