


Elektromagnetická cievka

MD-2-230VAC-PA

číslo dielca: 549905

FESTO

pre striedavé napätie, bez zásuvky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Spínacia doba	100 %
Účinník $\cos \{\phi\}$	0,7
Charakteristická hodnota cievky	230 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 14,5 VA, Pridržiavací výkon 10,5 VA
Prípustné kolísanie frekvencie	+/- 10 %
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment závitovej spojky	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	110 g
Elektrická prípojka	podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'