


Elektromagnetická cievka

MH-2-24VDC-PA

číslo dielca: 549906

FESTO

pre jednosmerné napätie, bez zásuvky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Minimálny čas pritiažnutia	12 ms
Spínacia doba	100 %
Účinník cos {phi}	0,7
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 7,9 W
Prípustné kolísanie frekvencie	+/- 10 %
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	IP00 bez zásuvky zariadenia
Teplota okolia	-20 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment závitovej spojky	2 Nm
Hmotnosť výrobku	150 g
Elektrická prípojka	podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'