

Elektromagnetická cievka MH-2-230VAC-PA

Číslo dielu: 549908

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Min. doba príťahu	12 ms
Doba zopnutia	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Parametre cievky	230 V AC: 14,0 VA
Prípustné výkyvy frekvencie	+/- 10 %
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	IP00 bez zásuvky zariadenia
Teplota okolia	-20 °C...50 °C
Max. moment zatahnutia závitovej spojky	2 Nm
Hmotnosť výrobku	150 g
Elektrický prípoj	podľa DIN EN 175301-803
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'