

Prípojovací blok CPE14-PRS-3/8-7-NPT

Číslo dielu: 550084

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	20 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	7
Max. počet tlakových zón	2
Tlak pre roztrhnutie	5 MPa 725 000032
Deštrukčný tlak	50 bar
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	23 °F...122 °F
Teplota okolia	23 °F...122 °F
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	0,9 000078
Hmotnosť výrobku	18875 oz
Spôsob upevnenia prípojovacieho bloku	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 3	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 5	3/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina