

Prípojovací blok CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT

Číslo dielu: 550603

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Rozmer rastra | 16 mm |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Max. počet ventilových pozícií | 4 |
| Max. počet tlakových zón | 2 |
| Tlak pre roztrhnutie | 5 MPa 725 000032 |
| Deštrukčný tlak | 50 bar |
| Prevádzkový tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | 23 °F...122 °F |
| Teplota okolia | 23 °F...122 °F |
| Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov | 0,9 000078 |
| Hmotnosť výrobku | 5654 oz |
| Spôsob upevnenia prípojovacieho bloku | s priechodným otvorom |
| Spôsob upevnenia ventilu | s vnútorným závitom |
| Pneumatický prípoj 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatický prípoj 3 | 1/4 NPT |
| Pneumatický prípoj 5 | 1/4 NPT |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |