


Axiálna montážna sada EAMM-A-G13-42A

číslo dielca: 550922

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	90 g
Kód rozhrania, pohon	G13
Kód rozhrania, motor in	42A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS