


# Axiálna montážna sada EAMM-A-E20-55A

číslo dielca: 550963

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

| charakteristický znak     | Hodnota       |
|---------------------------|---------------|
| montážna poloha           | ľubovoľný     |
| Teplota skladovania       | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 %      |
| Spôsob ochrany            | IP40          |
| Teplota okolia            | -10 ... 60 °C |
| Prenosný krútiaci moment  | 1 Nm          |
| Hmotnosť výrobku          | 140 g         |
| Kód rozhrania, pohon      | E20           |
| Kód rozhrania, motor in   | 55A           |
| Materiálový údaj          | zhoda s RoHS  |