


Axiálna montážna sada EAMM-A-D40-70A

Číslo dielu: 550981

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	Ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Preositeľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	410 g
Kód rozhrania akčného člena	D40A D40B D40C
Kód rozhrania vstupu motora	70A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS