


Axiálna montážna sada EAMM-A-D40-87A

Číslo dielu: 550982

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------|----------------------|
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Druh krytia | IP40 |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Preositeľný krútiaci moment | 12.5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 530 g |
| Kód rozhrania akčného člena | D40A D40B D40C |
| Kód rozhrania vstupu motora | 87A |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |