


spojka
KSE-40-66-D08-D11
číslo dielca: 550997

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	8 mm
Priemer držiaka 2	11 mm
Velkosť	40
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.500 1/min
Hmotnostný moment zotrvačnosti	42,3 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	139 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS