


Spojka

EAMC-65-90-19-25

číslo dielca: 551000

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	19 mm
Priemer držiaka 2	25 mm
Velkosť	65
Menovitá dĺžka	90 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.500 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	417 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	85 Nm
Hmotnosť výrobku	535 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS