

Plastová hadica PEN-8X1,25-SI

číslo dielca: 551464

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vhodná pre rýchlospojky QS, závitové spojky CN- a CK-, Polyetylén (nevhodné pre použitie v potravinárstve).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	35 mm
Vnútorý priemer	5,7 mm
Min. polomer ohybu	22,5 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba častočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu.
Teplota okolia	-30 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,02327 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrchnú rýchlospojku vonkajší priemer 8mm pre nástrchnú dutinku, vnútorý priemer 6mm s maticou pre nástrchnú dutinku, vnútorý priemer 6mm
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE