

Plastová hadica PEN-4X0,75-GE

číslo dielca: 551480

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vhodná pre rýchlospojky QS, závitové spojky CN- a CK-, Polyetylén (nevhodné pre použitie v potravinárstve).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	20 mm
Vnútorňý priemer	2,7 mm
Min. polomer ohybu	10 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba častočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu.
Teplota okolia	-30 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,00643 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 4mm pre nástrčnú dutinku, vnútorňý priemer 3mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorňý priemer 3mm
Farba	žltý
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE