

Plastová hadica PEN-10X1,5-GE

Číslo dielu: 551483

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	40 mm
Vnútorňý priemer	7 mm
Min. polomer ohybu	23.5 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Statically nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-30 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.03766 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 10 mm
Farba	žltá
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE