


# Vstupno/výstupný modul CECX-D-8E8A-NP-2

číslo dielca: 552099

FESTO

Pre CECX.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Pracovné napätie	19,2 - 30 VDC
Príkonnosť 24 V	1,9 W
Príkonnosť 5 V	0,4 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	135 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	Lišta, Raster 5,08 mm
Digitálne vstupy, počet	8
Digitálne vstupy, spínacia logika	pozitívna logika (PNP)
Digitálne vstupy, rýchlopočítacie vstupy	2, s možnosťou prerušenia, čas odozvy 50 µs
Digitálne vstupy, oneskorenie vstupného signálu	20 ms, 100 ms, nastaviteľné a 12kHz pre prerušovacie vstupy
Digitálne vstupy, vstupné napätie / prúd	24 VDC
Digitálne vstupy, menovitá hodnota pre TRUE	>= 15 VDC
Digitálne vstupy, menovitá hodnota pre FALSE	<= 5 VDC
Digitálne vstupy, elektrické oddelenie	Áno, optická spojka
Digitálne vstupy, zobrazenie stavu	zelená LED
Digitálne výstupy, počet	8
Digitálne výstupy, spínacia logika	pozitívna logika (PNP)
Digitálne výstupy, kontakt	Tranzistor
Digitálne výstupy, výstupné napätie	24 VDC
Digitálne výstupy, výstupný prúd	2 A pri 50 % súčasnosti
Digitálne výstupy, elektrické oddelenie	Áno, optická spojka
Digitálne výstupy, ochrana proti skratu	áno
Digitálne výstupy, zobrazenie stavu	LED oranžová
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV