


Rozhranie enkódera CECX-C-2G2

číslo dielca: 552117

FESTO

Pre CECX.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Pracovné napätie	19,2 - 30 VDC
Príkion 5 V	0,6 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	135 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	Lišta, Raster 5,08 mm
Digitálne vstupy, rýchlopočítacie vstupy	2, (funkcia západky) čas odozvy 20 µs, NPN/PNP
Digitálne vstupy, elektrické oddelenie	nie
Encoder vstupy, počet	2
Encoder vstupy, rozlíšenie	Meranie polohy: 24 Bit Meranie rýchlosti: 32 Bit
Encoder vstupy, rozsah signálu	5 V diferenciálnych (RS422) 24 V single ended
Encoder vstupy, max. frekvencia vstupov	250 kHz
Encoder vstupy, napájanie generátora	24 VDC 5,05 VDC ± 4% (100 mA / Kanál)
Encoder vstupy, pripojovacia technika	Zásuvka Sub-D 9-pinový
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV