


Prevodovka EMGA-40-P-G3-SAS-40

číslo dielca: 552186

FESTO

Vhodné pre servomotory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	40 mm
Veľkosť príruby, motor	40 mm
Vôľa otočenia	0,25 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	18.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	11 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,031 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	17,6 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	1 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	350 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	40G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	40A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS